




# PRODUCTS FOR EARTH SCIENCE

鉄鋼・銅・チタン etc.

- ・インパルス加熱融解法
- ・検出方法…熱伝導度法
- ・簡単な操作で迅速分析

世界のベストセラー、RH-1E型が16ビットマイクロコンピューターを搭載した高精度水素分析装置RH-404型として生まれかわりました。操作性と信頼性に優れたRH-404は、特にルーチンにおける水素分析にその力を発揮します。

## RH-404



米国LECO社製

# RH-404


## 水素分析装置

NEW  
400シリーズ

# RH-402

- 16ビット・マイクロコンピューター
- プログラムブルアナリシス
- 9インチ・カラーディスプレイ
- 電子天秤内蔵
- プリンター内蔵
- 自己診断機構

# 2



## RH-402

アルミニウム・鉄鋼・銅・チタン

- ・高周波加熱法  
(融解およびホット・イクストラクション)
- ・検出方法…熱伝導度法
- ・試料重量…最大20gまで

抽出方式やルツボの種類を変えることで、アルミニウム中の水素(表面およびバルク水素)をはじめ幅広い水素分析が可能です。

\*この他、拡散性/非拡散性水素分析装置もございます。



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

定評ある  
品質とサービス

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)  
 大阪支店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466  
 九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル) ☎(093) 884-0309

カタログ贈呈